


シーリングバーHタイプ用ボルトキャッチ

CBH-HF 取扱説明書


PIONEERTECK

対応シーリングバー CBHタイプ
対応全ネジ 3分 / M10

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
各機能を十分ご理解の上、正しくご使用いただきますようお願いいたします。





■寸法図



■施工手順


- 1 レバーを下げ押し込みます。
- 2 ボルトをはさみシーリングバーを通します。
- 3 レバーを戻し固定完了。

レバーのツマミを左右からはさみ一番下まで下げて押し込みます。



ボルトをはさんでから
シーリングバーを
穴に通します。

ツマミを反対側から
押すとレバーが
上ります。



レバーツマミを解放状態に戻すとロックされますが、
安全を重視する場合は、
付属品のセーフティロックボルトを下座金より、
コマにあたるまでねじ込んでください。

⚠ 「ボルトキャッチ CBH-HF」取扱上の注意事項

- ボルトキャッチ CBH-HFはシーリングバー CBHタイプ専用品です。他の商品には使用しないでください。
- ボルトは必ず対応サイズをご使用ください。

202110